

Шкафы для безопасного апробированного хранения опасных материалов в рабочих помещениях Q-LINE 30, Q-CLASSIC-30

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: auj@nt-rt.ru || сайт: <https://asecos.nt-rt.ru/>



Шкаф безопасного хранения Q-CLASSIC-30 модель Q30.195.116 с дверьми окрашенными в предупреждающий желтый цвет (RAL 1004), 3 полки нижний приемный поддон (листовая сталь ламинированная пластиком), Нижняя крышка и перфорированные вставки опционально
Заказ № 31003-060-30005



Шкаф безопасного хранения Q-CLASSIC-30 модель Q30.195.116 с дверьми окрашенными в светло-серый цвет (RAL 7035), 3 полки и нижний приемный поддон (листовая сталь ламинированная пластиком), Нижняя крышка и перфорированные вставки опционально
Заказ № 31003-061-30005



HIGHLIGHT
**БОЛЬШОЙ
ОБЪЕМ
ХРАНЕНИЯ**
—
**ОТЛИЧНОЕ
СООТНОШЕНИЕ
ЦЕНЫ**

Шкаф безопасного хранения Q-CLASSIC-30 модель Q30.195.086 с дверьми окрашенными в предупреждающий желтый цвет (RAL 1004) или светло-серый цвет (RAL 7035), 3 полки и нижний приемный поддон (листовая сталь ламинированная пластиком), Нижняя крышка и перфорированные вставки опционально
Заказ № 31008-060-30045 (предупреждающий желтый цвет)
Заказ № 31008-061-30045 (светло-серый цвет)



Шкаф безопасного хранения Q-CLASSIC-30 модель Q30.195.056 с дверьми окрашенными в предупреждающий желтый цвет (RAL 1004) или светло-серый цвет (RAL 7035), 3 полки и нижний приемный поддон (листовая сталь ламинированная пластиком), Нижняя крышка и перфорированные вставки опционально
Заказ № 31002-060-30078 (предупреждающий желтый цвет)
Заказ № 31002-061-30078 (светло-серый цвет)



Хранение опасных материалов в рабочих помещениях

- Испытания в печи (типовое испытание) в соответствии с EN 14470-1
- Огнестойкость 30 минут, подтверждение GS, соответствие CE
- EN 14727 соответствия (лабораторная мебель)

Конструкция

- Прочная конструкция с тройной откидной дверцей
- Передняя дверь с лаковым структурированным покрытием устойчивым к царапинам
- Закрывающаяся дверь с блокировкой (возможна установка системы фиксации)
- Интегрированные воздуховоды готовые для подключения (NW 75) к системе технической вентиляции
- Цвет шкафа серый антрацит (RAL 7016)

Распашные двери

- Двери можно остановить в любом положении, самозакрывающиеся в случае пожара с интегрированной системой теплового расцепителя
- По запросу доступно более 5 цветов дверей без дополнительной платы



Транспортная основа и Q-Mover:


- Интегрированная транспортная основа со съемной, опциональной нижней крышкой
- Простая транспортировка шкафа без поддона
- Дополнительный Q-Mover для внутренних перемещений

Стандартное внутреннее оборудование

- 3 полки, 1 нижний сборный поддон

Перфорированный вкладыш (В = 60 мм)

изготовлен из листовой стали, ламинированный пластиком RAL 7035, для нижнего приемного поддона



Заказ № 5555
для модели Q30.195.056

Заказ № 11165
для модели Q30.195.086

Заказ № 5536
для модели Q30.195.116

Основное покрытие

Заказ № 31923
для модели Q30.195.056

Заказ № 31924
для модели Q30.195.086

Заказ № 31925
для модели Q30.195.116



Q-Mover

для простой транспортировки широких шкафов через обычные межкомнатные двери

Заказ № 30037
(комплект из 2 штук)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:		МОДЕЛЬ Q30.195.116	МОДЕЛЬ Q30.195.086	МОДЕЛЬ Q30.195.056
Размеры Ш × Г × В (мм)	Экстерьер	1164 × 620 × 1947	864 × 620 × 1947	564 × 620 × 1947
	Интерьер	1050 × 519 × 1626	750 × 519 × 1626	450 × 519 × 1626
Глубина с открытыми дверьми	(мм)	1154	1394	1094
Вес шкафа	(кг)	240	195	146
Вытяжная вентиляция	(NW)	75	75	75
Макс. загрузка полки	(кг) равномерно распределенная	75	75	75
Регулируемые по высоте полки	(мм) Шаг	32	32	32
Емкость нижнего приемного поддона	(литр)	33	23	22
Обмен воздуха за 10 минут	(м³/ч)	8.9	6.3	3.8
Падение давления внутри шкафа	(Па)	< 10	< 10	< 10
Максимальная загрузка	(кг)	600	600	600
Распределенная нагрузка	(макс. Кг/м²)	445	568	816
Транспортировочная основа	Ш × В (мм)	1088 × 90	788 × 90	488 × 90
	Высота открывания (мм)	90	90	90
	Чистая ширина(мм)	1012	712	412




Шкаф безопасного хранения Q-CLASSIC-30 модель Q30.195.116
с дверьми окрашенными в предупреждающий желтый цвет (RAL 1004), внутреннее оснащение с 6 ящиками (листовая сталь ламинированная пластиком), основное покрытие опционально
Заказ № 31003-060-30017 (предупреждающий желтый цвет)
Заказ № 31003-061-30017 (светло-серый цвет)



Шкаф безопасного хранения Q-CLASSIC-30 модель Q30.195.116
с дверьми окрашенными в светло-серый цвет (RAL 7035), внутреннее оснащение с 4 ящиками (листовая сталь ламинированная пластиком), основное покрытие опционально
Заказ № 31003-060-30015 (предупреждающий желтый цвет)
Заказ № 31003-061-30015 (светло-серый цвет)

HIGHLIGHT

**БОЛЬШАЯ
ЕМКОСТЬ
ХРАНЕНИЯ**

—

**ОТЛИЧНОЕ
СООТНОШЕНИЕ
ЦЕНЫ**



Шкаф безопасного хранения Q-CLASSIC-30 модель Q30.195.086
с дверьми окрашенными в предупреждающий желтый цвет (RAL 1004) или светло-серый цвет (RAL 7035), внутреннее оснащение с 4 или 6 выдвижными ящиками (листовая сталь ламинированная пластиком), основное покрытие опционально
Заказ № 31008-060-30053 (предупреждающий желтый цвет, 4 выдвижных ящика)
Заказ № 31008-061-30053 (светло-серый цвет, 4 выдвижных ящика)
Заказ № 31008-060-30055 (предупреждающий желтый цвет, 6 выдвижных ящика)
Заказ № 31008-061-30055 (светло-серый цвет, 6 выдвижных ящика)



Шкаф безопасного хранения Q-CLASSIC-30 модель Q30.195.056
с дверьми окрашенными в предупреждающий желтый цвет (RAL 1004) или светло-серый цвет (RAL 7035), внутреннее оснащение с 4 или 6 выдвижными ящиками (листовая сталь ламинированная пластиком), основное покрытие опционально
Заказ № 31002-060-30090 (предупреждающий желтый цвет, 6 выдвижных ящика)
Заказ № 31002-061-30090 (светло-серый цвет, 6 выдвижных ящика)
Заказ № 31002-060-30088 (предупреждающий желтый цвет, 4 выдвижных ящика)
Заказ № 31002-061-30088 (светло-серый цвет, 4 выдвижных ящика)



Хранение опасных материалов в рабочих помещениях

- Испытания в печи (типовое испытание) в соответствии с EN 14470-1
- Огнестойкость 30 минут, подтверждение GS, соответствие CE
- EN 14727 соответствия (лабораторная мебель)

Конструкция

- Прочная конструкция с тройными откидными дверцами
- Передняя дверь с лаковым структурированным покрытием устойчивым к царапинам
- Закрывающаяся дверь с блокировкой (возможна установка системы фиксации)
- Интегрированные воздуховоды готовые для подключения (NW 75) к системе технической вентиляции
- Цвет шкафа серый антрацит (RAL 7016)

Распашные двери

- Двери можно остановить в любом положении, самозакрывающиеся в случае пожара с интегрированной системой теплового расцепителя
- По запросу доступно более 5 цветов дверей без дополнительной платы



Транспортная основа и Q-Mover:

- Интегрированная транспортная основа со съемной, опциональной нижней крышкой
- Простая транспортировка шкафа без поддона
- Дополнительный Q-Mover для внутренних перемещений

Стандартное внутреннее оборудование

- 4 или 6 выдвигаемых ящиков (листовая сталь ламинированная пластиком)

Основное покрытие

Заказ № 31923
для модели Q30.195.056

Заказ № 31924
для модели Q30.195.086

Заказ № 31925
для модели Q30.195.116



Поддон вкладыш

из ПП, серый или белый

Заказ № 18472
для модели Q30.195.056

Заказ № 27948
для модели Q30.195.086

Заказ № 10054
для модели Q30.195.116



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:		МОДЕЛЬ Q30.195.116	МОДЕЛЬ Q30.195.086	МОДЕЛЬ Q30.195.056
Размеры Ш × Г × В (мм)	Экстерьер	1164 × 620 × 1947	864 × 620 × 1947	564 × 620 × 1947
	Интерьер	1050 × 519 × 1626	750 × 519 × 1626	450 × 519 × 1626
Глубина с открытыми дверьми	(мм)	1154	1394	1094
Вес шкафа	(кг)	240	195	146
Вытяжная вентиляция	(NW)	75	75	75
Макс. ящик нагрузка	(кг)	60	60	25
Емкость ящик	(мм)	29	18,5	4,5
Обмен воздуха за 10 минут	(м³/ч)	8,9	6,3	3,8
Падение давления внутри шкафа	(Па)	< 10	< 10	< 10
Максимальная загрузка	(кг)	600	600	600
Распределенная нагрузка	(макс. Кг/м²)	445	568	816
Транспортировочная основа	W × H (мм)	1088 × 90	788 × 90	488 × 90
	Высота открывания (мм)	90	90	90
	Чистая ширина(мм)	1012	712	412

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: auj@nt-rt.ru || сайт: <https://asecos.nt-rt.ru/>